



**BLUE LINE** är en klämringskoppling för polyetenrör PEL, PEH och PEM PN6,3 och PN10 enligt SS3362

(ej för PVC-, PP-, stål-rör etc.)

Typgodkänd för PE-rörssystem med kallt tappvatten.  
(inom byggnad skall kopplingen monteras synlig eller lätt åtkomlig, ej s.k. dolt montage)



## Monteringsanvisning

- Lossa den blå muttern (1) genom att vrida den moturs, dock ej så mycket att den lossnar från det svarta rörhuset (6).
- Kapa röret rakt med en röravskärare eller såg, tag bort eventuella grader. Smörj röränden med såpvatten eller liknande.
- Tryck röret in i muttern (1), igenom klämringen (2) och tryckringen (3), förbi O-ringen (4) där ett visst motstånd skall kännas, ända in till stoppkanten (5).
- Vrid åt muttern (1) medurs för hand till stopp, vid större dimensioner kan ett verktyg användas.
- Tänk på att ej använda för PP-plast farliga smörjmedel eller gängpastor.
- Rikligt med gängtejp rekommenderas vid anslutning mot gängade delar.

